

**CNMG 120416, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120416 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 430 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	PS
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje