

**CNMM 160616, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje