

**CNMG 120412, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mmPodajanje f : 0,15 - 0,35 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 430 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Glavna uporaba	P

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje