

**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 480 m/min
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	WP
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje