

**CNMG 120416, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120416 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 430 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Lomilec odrezkov	PH

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje