

HOLEX**Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, Ø 150 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 565286 60 |
| GTIN | 4062406159481 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
- **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**

long life – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.****Uporaba:**

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Opis oblike | izbočena |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Ø plošče | 150 mm |
| Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) |
| Kratica za brusno sredstvo | ZA |

| | |
|---|---------------------|
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena za material | Ø 150 mm |
| za material | INOX |
| za material | Jeklo |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |