

**DNMG 150608, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PS
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje