

**DCMT 070208, Zvrst: CA515**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 390 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070208
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje