

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	WQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje