

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix, dvojno 45°, Ø 6 mm, Uporabna globina: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955530 50
GTIN	4062406195366
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Vrsta osnovne plošče	enojni
Oblika kavlja	Dvojni kavelj 45°
Material osnovne plošče	Umetna masa
Material žice	Jeklo
Uporabna širina	10 mm
Ø jeklene žice	6 mm
Uporabna globina	50 mm
Serijska	Easyfix

Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno