

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix, dvojno 45°, Ø 6 mm, Uporabna globina: 50mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 955540 50 |
| GTIN | 4062406195458 |
| Razred artikla | 91F |

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Uporabna globina | 50 mm |
| Oblika kavlja | Dvojni kavelj 45° |
| Vrsta osnovne plošče | dvojni |
| Uporabna širina | 43 mm |
| Material osnovne plošče | Umetna masa |
| Ø jeklene žice | 6 mm |
| Material žice | Jeklo |
| Serija | Easyfix |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Značilnost blagovnega imena | Ø 6 mm |
| Vrsta izdelka | Kavelj za luknjasto steno |