

Garant EASYFIX

**Držalo orodij Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955565 50
GTIN	4062406196097
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

**Primerno za:**

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

**Tehnični opis**

Material žice	Jeklo
Oblika kavlja	Enojni kavelj 90°
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Ø jeklene žice	6 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Uporabna globina	50 mm
Uporabna višina	18 mm
Serija	Easyfix

Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno