

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina: 150mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955560 150
GTIN	4062406196004
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Oblika kavlja	Enojni kavelj 90°
Vrsta osnovne plošče	enojni
Material osnovne plošče	Umetna masa
Uporabna višina	18 mm
Material žice	Jeklo
Uporabna globina	150 mm
Ø jeklene žice	6 mm
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno

