

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix 90°, Ø 4 mm, Uporabna globina: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955555 50
GTIN	4062406195717
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Ø jeklene žice	4 mm
Uporabna višina	19 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Vrsta osnovne plošče	enojni
Oblika kavlja	Enojni kavelj 90°
Material žice	Jeklo
Uporabna globina	50 mm
Serija	Easyfix

Značilnost blagovnega imena

Ø 4 mm

Vrsta izdelka

Kavelj za luknjasto steno