

Garant EASYFIX

**Univerzalno držalo Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina × uporabna višina:
50X25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955600 50X25
GTIN	4062406196431
Razred artikla	91F

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Ø jeklene žice	6 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Material žice	Jeklo
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Oblika kavlja	Dvojni okrogli kavelj 90°
Uporabna višina	25 mm
Uporabna globina	50 mm

Uporabna širina	43 mm
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno