

Garant**Multifix z osnovnimi nosilci Vario, Širina: 240mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955340 240
GTIN	4062406163211
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Večnamensko vodilo iz aluminija. Z osnovnim držalom GARANT Vario art. 955835 lahko večfunkcijsko letev utrdite pod kotom 0–45° (raster) na poljubno mesto. Za uporabo z Easyfix kavljji in držali, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 940). Povečajte nosilnost Multifix-letev z namestitvijo dodatnih osnovnih nosilcev Vario art. 955835 vsakič za 10 kg (maksimalno 50 kg).

Primerno za:

Vijačna namestitev na betonske ali lesene stene, jekleno pločevino ali delovne plošče.

Obseg dobave:

Vklj. z dvema osnovnima držaloma Vario art. 955835.

Napotek:

Kavljji in držala ožje izvedbe so primerni le pogojno.

Tehnični opis

Uporabna širina	234 mm
Masa	0,8 kg
Višina	90 mm
Nosilnost	20 kg
Širina	240 mm
Vrsta izdelka	Letev Multifix

Pribor

Multifix Primerno za tip 300	928201 300
Osnovna držala Vario Easyfix Tip 1	955835 1