

Garant**Transportni vozički s kolesi iz poliuretana, Uporabna širina mm/model: 452/A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Razred artikla	91L

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Čvrsto podvozje z po 2 kroglično uležajenima kolesoma (2 fiksni in 2 za zavijanje) (Ø 160 mm). Prečni nosilci so privijačeni v celoto s podvozjem in ročajem. Stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilne letve in orodnega nosilca.

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in kolesi iz poliuretana.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 925 mm

Širina osnovne ploskve: 500 mm

Globina osnovne ploskve: 800 mm

Uporabna širina: 452 mm

Število nosilnih letev (1 raven): 3

Število orodnih nosilcev (1 raven): 5

Tehnični opis

Višina	925 mm
Število orodnih nosilcev (1 raven)	5
Ø koles	160 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina osnovne ploskve	500 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Globina osnovne ploskve	800 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	PU
Uporabna širina	452 mm
Model	A
Globina	800 mm
Število nosilnih letev (1 raven)	3
Širina	500 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Transportni voziček za rezalno orodje

Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK100	970125 HSK100
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK50	970125 HSK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK40	970125 SK40
Odlagalna polica s pokrovom za sistemski transportni voziček Širina 452 mm	970175 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI20	970125 VDI20

Odlagalna polica za za sistemski transportni voziček Širina 452 mm	970170 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C4	970125 C4
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI30	970125 VDI30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij 0	970125 0
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C6	970125 C6
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK80	970125 HSK80
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK40	970125 HSK40
Pritrdilna letev za nosilce orodja UNIT Širina 452 mm	970110 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI40	970125 VDI40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5	970125 C5
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C8	970125 C8
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK50	970125 SK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970125 SK30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK63	970125 HSK63