

Garant**Multifix z osnovnimi nosilci Vario, Širina: 940mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955340 940
GTIN	4062406163235
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Večnamensko vodilo iz aluminija. Z osnovnim držalom GARANT Vario art. 955835 lahko večfunkcijsko letev utrdite pod kotom 0–45° (raster) na poljubno mesto. Za uporabo z Easyfix kavljji in držali, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 940). Povečajte nosilnost Multifix-letev z namestitvijo dodatnih osnovnih nosilcev Vario art. 955835 vsakič za 10 kg (maksimalno 50 kg).

Primerno za:

Vijačna namestitev na betonske ali lesene stene, jekleno pločevino ali delovne plošče.

Obseg dobave:

Vklj. z dvema osnovnima držaloma Vario art. 955835.

Napotek:

Kavljji in držala ožje izvedbe so primerni le pogojno.

Tehnični opis

Masa	2 kg
Nosilnost	20 kg
Širina	940 mm
Višina	90 mm
Uporabna širina	934 mm
Vrsta izdelka	Letev Multifix

Pribor

Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Osnovna držala Vario Easyfix Tip 1	955835 1