

Garant**Odlagalna polica za rezalno orodje, širina 1000 mm, za držala orodij: C8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970660 C8
GTIN	4062406163310
Razred artikla	91L

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Police iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Prednja stran s 4-kotno oporo za stabilizacijo. **Območje nastavljanja po globini 130 mm.** Možnost utrditve **vodoravno 90°** in **pod kotom 120°**.

Primerno za :

Montaža z **obešanjem** v **nosilne stebre (skupina 92)**, **regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680** in **voziček za material art. 918590 vel. 1000 (skupina 91)**.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 80 mm

Globina: 155 mm

Število odložišč za orodje: 5

Medosna razdalja A: 110 mm

Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre: 25 kg

Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material: 50 kg

Tehnični opis

Medosna razdalja A	110 mm
Nosilnost pri obešanju na nosilne stebre	25 kg

Nosilnost na regalu za rezalno orodje in vozičku za material	50 kg
Število odložišč za orodje	5
Višina	80 mm
Globina	155 mm
za držala orodij	C8
Področje uporabe	Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	širina 1000 mm
Vrsta izdelka	Odlagalne police

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip C8	947390 C8
------------------------------	-----------