

Garant GRIDLINE

**Omara Tool-UNIT (brez elementov UNIT) s krilnimi vrati z oknom, Število izvlečljivih predelkov: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

971203 2000

GTIN

4062406163617

Razred artikla

9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. S 6 pari vpenjalnih letev in 6 nosilnimi letvami tool-UNIT za največ 18 elementov tool-UNIT. Nosilne letve je mogoče nastavljati po višini v rastru 25 mm. Maksimalna skupna nosilnost na **par vpenjalnih letev znaša 200 kg**, na **nosilno letev pa 150 kg**. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje, vpenjalne letve in nosilne letve svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina

2000 mm

Masa

81 kg

Globina	500 mm
Uporabna višina	1845 mm
Širina	1000 mm
Globina v G	20
Širina v G	40
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

## Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Nosilna letev za orodne nosilce Tool-UNIT za širino omare / prekata 40	971270 40