

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara, globina 28G. 2 izvlečljivi regali na talnih vodilih, Višina: 1000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971605 1000
GTIN	4062406165475
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalna omara 30×28G s talno vodenimi izvlečnimi regali. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri izvlečljivih regalih s širino 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.

Vertikalne omare se lahko postavijo le na **popolnoma ravnih tleh!**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 30

Globina v G: 28

Pokončni izvlečljivi predal s širino: 330 mm

Tehnični opis

Širina	750 mm
Uporabna širina izvlečljivega predelka	323 mm
Pokončni izvlečljivi predal s širino	330 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka	627 mm
Masa	188 kg
Globina	700 mm
Višina	1000 mm
Širina v G	30
Globina v G	28
Uporabna višina izvlečljivega predelka	750 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	600 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	2400 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara za velika bremena za rezalno orodje