

ROLLER**Verižni cevni primež Anaconda WB, Območje vpenjanja za cevi do: 6col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	868650 6
GTIN	4044942127612
Razred artikla	84B

Opis**Izvedba:**

Robusten verižni cevni primež za pritrnitev na delovno mizo. Za preprosto, varno vpenjanje cevi s posebej nazobljenimi vpenjalnimi čeljustmi z razporeditvijo V-oblike in stabilno vpenjalno verigo s hitrim vpenjanjem.

- **Osnovna plošča s stabilno lito konstrukcijo, ki preprečuje zvijanje, z vgrajenim verižnim cevničnim primežem, nastavkom za cevi in pripravo za ukrivljanje.**
- **Posebej nazobljene in kaljene dvojne vpenjalne čeljusti, z možnostjo hitre menjave, v obliki prizme, za varno vpenjanje cevi.**
- **Vpenjalna veriga s stabilnimi členi verige, preprosto napenjanje zaradi hitrega vpenjanja in vretena s trapeznim navojem.**
- **Pri pritrditvi na delovno mizo – upoštevajte nosilnost delovne mize.**

Uporaba:

Zanesljivo vpenjanje 1/8 – 6-colskih cevi (10 – 165 mm) in polnega materiala.

Napotek:

Nastavljivo stojalo za material art. 919904 in delovne mize od art. 921001 naprej najdete v katalogu delavniškega pohištva.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	10 - 165 mm
Območje vpenjanja za cevi od – do	1/8–6 col
Masa	21 kg
Vrsta izdelka	Cevni primež