

Waldmann **Svetilka s paličjem Taneo ESD, Poraba moči: 31W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972280 31
GTIN	2050002011731
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Specialni materiali in prevleke omogočajo **nadzorovano odvajanje** napetosti. Učinkovita in kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Folijska tipka za vklop/izklop in zatemnitev (do 10 % brezstopenjsko s spominsko funkcijo). Paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in 3-dimenzionalnim členkom za glavo svetilke. Barvna temperatura nevtralnno bela s 4000 K. S 24 svetlečimi diodami.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilke) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilno spono. Območje vpenjanja 0 – 70 mm. (Pritrdilna spona ni ESD-prevodna). Priključni kabel dolžine 3,0 m, z evro vtikačem. **Vključno s spiralnim ESD-ozemljilnim kablom s priključkom 10,3 / 10,3 mm.**

Tehnični opis

Dolžina telesa svetilke	398 mm
Vrsta pritrditve	Pritrdilna spona
Barva svetlobe	nevtralnno bela K

Višina telesa svetilke	33 mm
Število svetlečih diod	24
Poraba moči	31 W
Akcijski radij 3D-zglobne roke	180 stopinj
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina telesa svetilke	136 mm
Zamenljiva sijalka	ne
Nazivna napetost	250 V
Barvna temperatura	4000 K
Tip vtikača, vhod	C
Stikalo za vklop-izklop	da
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto