

Garant GRIDLINE

**ESD-nožni del, Število izvlečljivih predelkov: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972180 900
GTIN	4062406166991
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. S kabelskimi vodili – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 972195 za otdritev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Vsi deli iz umetne mase niso ESD-prevodni. Ozemljitev prek nožnih delov ni možna.

**Tehnični opis**

za globino plošče	750 mm
Višina	900 mm
Globina	700 mm
Širina	50 mm

Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Nožni del