

Garant GRIDLINE

**Delovna postaja mLevel z ESD-oblogo, Dolžina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972010 2000
GTIN	4062406167028
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

**Delovna postaja mLevel, ESD-prevodna po DIN EN 61340-5-1**, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm, z vijaki za utrditev na nožnih delih. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo. **Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm.** Ozemljilna točka na sredini spodnje strani delovne plošče. Brez ozemljitve prek nožnih delov. **Z notranjo jekleno cevjo za ojačitev.**

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.

**Tehnični opis**

Debelina obloge	0,8 mm
Masa	80 kg
Model	mLevel
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne
Širina	2000 mm
Globina	800 mm

Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	750 - 1000 mm
Barva površine delovne plošče	svetlo siva RAL 7035
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitev
Material delovne plošče	ESD-delovna plošča
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Obloga delovne plošče	HPL-laminat, prevoden
Globina delovne plošče	700 mm
Serijska	Delovna postaja
Debelina delovne plošče	40 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	750-1000 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize