


Garant GRIDLINE

ESD-nosilni stebri, Višina: 1362mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972080 1362
GTIN	4062406167158
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se nosilni stebri namestijo brez kotnih ojačitev. Zareze v rastru 50 mm na sprednji strani in puše z navojem na sprednji in notranji strani za pritrditev dodatnih modulov, kot so luknjaste stene, odlagalne police itd. Nosilni steber s stranskimi odprtini za napeljavo kablov. Dobavljeni so v paru.

Primerno za:

ESD delovna postaja Workstation št. 972010–972015, ESD delovna mesta, nastavljiva po višini št. 972017 in ESD delovne mize št. 972150–972160. Luknjaste stene 2 × art. 972100 oz. art. 972101.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. CUT/OUT. Primerno za vpenjanje konzol za nosilne roke.

Tehnični opis

Serija	Delovna postaja
Globina	100 mm

Masa	8 kg
Širina	40 mm
maksimalno opremljanje z luknjasto steno	2 × art. 972100 oz. art. 972101
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Nosilni steber