

Garant GRIDLINE

ESD-medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: DE250/ONOF**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972082 DE250/ONOF
GTIN	4062406167172
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrnitev na nosilne stebre. S popolnoma ožičeno šuko vtičnico in stikalom za VKLOP/IZKLOP za svetilno enoto.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 972080.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

Tehnični opis

Nazivna napetost	250 V
Serijska	Delovna postaja
Preklopna moč	250V / 10A
Nazivni tok	16 A

Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Število vtičnic, tip F	1
Stikalo za vklop-izklop	da
Vtičnica, tip	F
Vrsta napajanja	AC
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul