

Garant GRIDLINE

ESD-modul za energijo in medije, Vrsta modula: AIR/S**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972220 AIR/S |
| GTIN | 4062406167905 |
| Razred artikla | 9GW |

Opis**Uporaba:**

V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.

Nemčija/DE: Tip F

Švica/CH: Tip J

Italija/IT: Tip L

Francija/FR: Tip E

Češka/CZ: Tip E

Anglija/GB: Tip G

Danska/DK: Tip K

ZDA/US: Tip B

Primerno za:

Art. 972200–972203.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

- **Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.**
- **Artikle art. 972220 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.
- Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razdelilna enota: 1E

Opis: Varnostna enoročna spojka za stisnjeni zrak; hitra spojka NW 7,2; priključni navoj 3/8 cole.

Izvedba: do 16 bar

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|--|
| Razdelilna enota | 1E |
| Izvedba | do 16 bar |
| Opis | Varnostna enoročna spojka za stisnjeni zrak; hitra spojka NW 7,2; priključni navoj 3/8 cole. |
| Debelina materiala | 1,5 mm |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Vrsta izdelka | Energetski modul |