

Garant GRIDLINE

ESD-odlagalna polica iz jeklene pločevine, Primerno za tip: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972111 1000
GTIN	4062406167431
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Z ozemljitvenim kablom. Sprednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. **Območje nastavljanja** po **globini 110 mm**. Možnost utrditve **vodoravno 90°** in **pod kotom 110°**.

Primerno za :

Montaža z **obešanjem** na nosilne stebre in vozičke za material (vel. 1000).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Električna izolacija: EGB/ESD

Uporabna širina: 880 mm

Uporabna globina: 300 mm

Vgradna višina: 80 mm

Območje nastavljanja višine: 110 mm

Tehnični opis

Vgradna višina	80 mm
Uporabna širina	880 mm
Uporabna globina	300 mm
Območje nastavljanja višine	110 mm
Izvedba police	standardna
Debelina materiala	1,5 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Odlagalne police