

Garant GRIDLINE

**ESD-medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: CH250V/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972082 CH250V/2
GTIN	4062406167219
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre. Z dvema popolnoma ožičenima šuko vtičnicama.

**Primerno za:**

Nosilni stebri art. 972080.

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

**Tehnični opis**

Serija	Delovna postaja
Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	10 A
Stikalo za vklop-izklop	ne

Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Število vtičnic, tip J	2
Vtičnica, tip	J
Vrsta napajanja	AC
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Energetski modul