

ESD-evro zaboji, Tip: ENB20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972350 ENB20
GTIN	8055520120051
Razred artikla	96E

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz **električno prevodne** umetne mase, primerne za recikliranje. Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju z dvema osnovnima merama. Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Električna izolacija: EGB/ESD

Višina: 220 mm

Širina: 400 mm

Globina: 300 mm

Oblika ročaja: Ročaj

Tehnični opis

Širina	400 mm
Globina	300 mm
Oblika ročaja	Ročaj
Višina	220 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Evro zaboj

