

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271994 25/16
GTIN	4062406180799
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

### Obseg dobave:

**S podložno ploščico 1,5°.**

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 30 mm

Celotna dolžina L: 101,5 mm

Podložna ploščica 1,5°: 279819 2

Vijak za podložno ploščico: 259027 6

Spona, vijak, O-obroč: 259036 16

## Tehnični opis

za velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica 1,5°	279819 2

Vijak za podložno ploščico	259027 6
Celotna dolžina L	101,5 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost držala	25 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 16
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 2	279819 2
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259027 6
Vpenjalni krak Tip 16	259036 16