

Garant**Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje, s kolesi, nizek****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965034
GTIN	4045197739537
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko. Mehka površina iz umetnega usnja je preprosta za čiščenje in pralna. S spuščnim šivom oranžne barve. 5-krako aluminijasto podnožje.

Sedež (širina × globina): 470 × 450 mm.

Višina naslonjala: 600 mm.

Območje nastavljanja naslonjala: 60 mm.

Fina nastavitvev sedeža: 40 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Ergonomična funkcionalna oblika.**
- **Ledvena opora.**
- **Sinhronizirana mehanika.**
- **Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.**
- **5-krako aluminijasto podnožje.**

Standard:**DIN 68877**

Tehnični opis

Barva materiala sedeža	črna
Višina naslonjala za roke	600 mm
Ledvena opora	da
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Standard	DIN 68877
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Območje nastavljanja naslonjala	60 mm
Globina sedeža	450 mm
Nosilnost	120 kg
Sinhronizirana mehanika	da
Širina sedeža	470 mm
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Material sedežne površine	Umetno usnje
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	480 - 630 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Nadomestna kolesa(1 garnitura = 5 kosov)

962517

Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol
GARANT Tip

965047