



Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W80: 10-010



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236610 10-010
GTIN	4047109258334
Razred artikla	24R

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 040204-01
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
Oznaka	10-010
Serija	KUB Pentron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935
Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	75 m/min	S
mokro maks.	primerno		