



Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W80: 42-010



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236610 42-010 |
| GTIN | 4047109258518 |
| Razred artikla | 24R |

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408-01 |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,13 mm/v |
| Oznaka | 42-010 |
| Serijska | KUB Pentron® |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Zvrst | BK7935 |
| Tip | Inox |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 75 m/min | S |
| mokro maks. | primerno | | |