

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W83: 32-210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

**Napotek:**

**Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.**

**Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno!**

Tip: Inox

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 090408

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/v

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 090408
Oznaka	32-210
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935

Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		