

Garant**Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965900 4
GTIN	4045197742018
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.

Z optimiziranim členkom lestve z veliko odlagalno površino, 6-kratnim kovičenjem in zaščitno kapo iz umetne mase.

80 mm globoke stopnice s protizdrsko narebreno površino.

Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase.

Z odlagalnim koritom iz plastike.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Izvedba stopalne površine	stopnje
Globina prečke/stopnice	80 mm

Višina prečk	73 mm
Masa	6,6 kg
Pohodnost	enostranska
Material	Aluminij
Delovna višina pribl.	3 m
Višina platforme	0,93 m
spodnja zunanja širina	0,5 m
Dolžina lestve	1,73 m
Dolžina L	1,73 m
Nosilnost lestve	150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev