

Garant**Samostoječa lestev, enostranska z GripStep, Število stopnic vključno s platformo: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965901 5
GTIN	4045197742056
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.

Z optimiziranim členkom lestve z veliko odlagalno površino, 6-kratnim kovičenjem in zaščitno kapo iz umetne mase.

80 mm globoke stopnice s protizdrsko narebreno površino.

Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase. Vključuje oblogo stopalne površine **GripStep**.

Z odlagalnim koritom iz plastike.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Material	Aluminij
spodnja zunanja širina	0,53 m
Izvedba stopalne površine	stopnje
Pohodnost	enostranska
Delovna višina pribl.	3,25 m
Dolžina lestve	1,98 m
Višina platforme	1,17 m
Globina prečke/stopnice	80 mm
Masa	7,5 kg
Višina prečk	73 mm
Dolžina L	1,98 m
Nosilnost lestve	150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev