

Garant**Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.

80 mm globoke stopnice s protizdrsno narebreno površino.

Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase.

4-krat privit, masiven členek lestve iz aluminija. Z 2 trdnima trakovima iz perlona za omejitev razmika. Z oznako SafeStep, označuje najvišjo pohodno stopnico.

Brez odlagalnega korita.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

spodnja zunanja širina	0,44 m
Dolžina lestve	0,69 m

Izvedba stopalne površine	stopnje
Pohodnost	dvostranski
Masa	5,4 kg
Delovna višina pribl.	2,25 m
Globina prečke/stopnice	80 mm
Višina prečk	73 mm
Dolžina L	0,69 m
Nosilnost lestve	150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev