

Garant**APET 180540 FR, HU7810, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215212 ALU
GTIN	4045197673817
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Radij rezila	4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APET 180540 FR
Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		