

**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223312 GG
GTIN	4960664732951
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

GH - čvrsti rezalni robovi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNMG 1106XNEN-GH
Zvrst	CA420M
Rezalni material	HM
Plano rezilo	2 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	230 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		