

**PNEA 1106XN TN-T01020 Keramika, KS6050, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223332 GG
GTIN	4960664742653
Razred artikla	25G

Opis**Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,1 mm
Tip	GG
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNEA 1106XN TN-T01020
Zvrst	KS6050
Rezalni material	Keramika
Plano rezilo	1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	750 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		