

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 200/20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

**Prednosti:**

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	200 mm
Vijak za vpenjalni klin	229721
Število rezil Z	20
maksimalni zunanji Ø $D_{maks}$	209 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Vpenjalni klin	229720
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Vpenjalni klin	229720
Zagozdni vijak	229721