

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 315/44mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 315/44
GTIN	4960664732852
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
Ø rezila D_c	315 mm
Število rezil Z	44
Vpenjalni klin	229720
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Vijak za vpenjalni klin	229721

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	324 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni klin	229720
Zagozdni vijak	229721