

**PNMG 1106XNEN-GM, CA420M, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223306 GG
GTIN	4960664732944
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

GM – splošna uporaba.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Tip	GG
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNMG 1106XNEN-GM
Zvrst	CA420M
Rezalni material	HM
Plano rezilo	2 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	230 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		