

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 125/18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
Vpenjalni klin	229720
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila D_c	125 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Vijak za vpenjalni klin	229721
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106

maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	134 mm
Število rezil Z	18
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720