

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223320 GG
GTIN	4960664732883
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

GL – površinsko naravnana geometrija.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,12 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNEG 1106XNEN-GL
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Plano rezilo	2,6 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		