

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9525, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 1,4$ mm.

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3,61 mm
Podajanje f_z na zob	1 mm
Tip	ST900
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 0704ZEER M
Zvrst	HB9525
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	420 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	400 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	380 m/min	P
suho	primerno		
Zrak	primerno		