

HOLEX**ER-vpenjalna matica, za ER: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309580 20
GTIN	4045197743299
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka. **S 6-kotnikom SW 25.**

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

Navoj	M25×1,5
maksimalni zatezni moment	110 Nm
Celotna dolžina L	19,5 mm
Zunanji Ø D	34 mm

za ER	20 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice