

**NT TOOL****Vpenjalne stročnice za močne vpenjalne glave, Ø 20 mm, Nazivni Ø vpenjanja d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309577 16
GTIN	2050001852304
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.

Za močne stružne glave **NT** art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Utori za hladilno sredstvo na notranji izvrtini d, zato primerno za periferno hlajenje.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	16 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Ø stročnice D	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava – pribor